


Сравнение приборов		
	Энергетическая капсула Арт. F9008K	Энергетическая капсула Арт. F9008B (элегантная модель)
Прибор		
Модель излучателя	Полупроводник 2-го поколения	Полупроводник 3-го поколения
Мощность излучения	Стандартно	Выше на 25.39%
Результат воздействия инфракрасного дальнего излучения	Стандартно	Сильнее на 24.12%
Испытание на безопасность излучателя	Испытание двойным напряжением	Испытание тройным напряжением
Результат самоочистки капсулы	Стандартно	Быстрее на 4.51%
Тип чехла	3-слойный водозащитный чехол	4-слойный водозащитный чехол
Поверхность чехла	Серебристая, блестящая поверхность	Высококачественная искусственная кожа
Содержание серебра	Стандартно	Выше на 3.91%
Защитный слой поверхности кабины	Стандартно	Высокотехнологичное нанопокрытие